



**S series™ 11**  
Intense

**S series™ 9**  
Actif

**S series™ 7**  
Dynamique

**S series™ 5**  
Calme

**e series™ 3**


	S series™ 11 Intense	S series™ 9 Actif	S series™ 7 Dynamique	S series™ 5 Calme	e series™ 3
Clarté du son	Son haute-résolution optimum Réponse en fréquence 16 canaux - 16 bandes	Son haute-résolution Réponse en fréquence 12 canaux - 12 bandes	Réponse en fréquence 8 canaux - 8 bandes	6 canaux - 6 bandes	4 canaux - 4 bandes
PureWave Feedback Eliminator	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Acoustic Scene Analyzer	Premium	Avancé	Standard	Basic	
AudioScape Précision	16 canaux adaptation environnementale	12 canaux adaptation environnementale	8 canaux adaptation environnementale	6 canaux adaptation environnementale	4 canaux adaptation environnementale
Contrôle Confort	<input type="checkbox"/>				
AudioScape	6	5	3 (on/off)	3 (on/off)	2 (on/off)
Parole	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Bruits mécaniques	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Paroles dans le bruit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
Vent	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Bruit	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Calme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Niveaux de réglage	5	4			
Réglage des constantes de temps	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
InVision Directionality	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Solutions Téléphone Automatique	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Technologie T²	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Mesures in vivo "Temps réel"	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Speech Mapping 3D	<input type="checkbox"/>				
Speech Mapping	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Programmes de loisirs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Musique	4 genres				
TV	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Rappel de rendez-vous	<input type="checkbox"/>				
Signaux sonores	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signal vocal	<input type="checkbox"/>				
Signal sonore	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Self Check	<input type="checkbox"/>				
Audiométrie in vivo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Auto Adaptation	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Test de confort	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Data Logging	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Programmes	2 ou 4	2 ou 4	2 ou 4	2 ou 4	2 ou 4

## Couleurs disponibles RIC & RIC AP



## Couleurs disponibles Intra-auriculaires

### Plaque-circuit



### Coque

