



Outre la présentation acoustique normale de l'appel, ce téléphone sans fil transmet directement l'appel aux deux aides auditives sans fil Phonak, pour une qualité de son et une compréhension de la parole optimales. La technologie DECT garantit une communication robuste avec un faible risque d'interférences causées par d'autres réseaux de données sans fil. La compatibilité sans fil inclut toutes les aides auditives Phonak Venture.

Description

Fonctions d'aide à l'écoute

- Transmet automatiquement un appel directement aux aides auditives Phonak Venture, dans une qualité sonore numérique optimale
- Démonstration instantanée
- Augmentation du volume jusqu'à 15 dB en un clic
- Boutons de contrôle du volume indépendants
- Mode vibreur
- Option mains-libres
- Peut aussi être utilisé sans aides auditives

Personnalisation

- 12 sonneries
- Configuration de sonneries personnalisées par contact
- Deux thèmes de couleur d'arrière-plan
- Différentes langues de menu

Fonctions du téléphone

- Norme DECT sans interférence DECT (UE) et DECT 6.0 (US/CAN) (compatible GAP et CAT-iq 2.0)
- Faible rayonnement (mode Éco)¹
- Répertoire de 200 entrées maximum et jusqu'à 100 entrées par écouteur
- Identification de l'appelant (CLIP)
- Numérotation directe du numéro de téléphone favori
- Numérotation directe de la messagerie vocale
- Indicateur lumineux d'appels manqués
- Journal d'appels (sortants/manqués/entrants)
- Radiomessagerie, interphone, réponse automatique
- Mise en attente, transfert d'appels
- 4 réveils individuels
- Jusqu'à 6 écouteurs par base

Inclus dans l'emballage

- Combiné
- Base
- Chargeur universel UE/US (110 – 240 V CA, 50/60 Hz)
- Câble téléphonique international RJ11/RJ11
- Adaptateur de prise téléphonique Suisse
- Adaptateur de prise téléphonique Allemagne
- Clip d'écouteur pour ceinture amovible
- Batterie rechargeable (lithium ion)

Informations générales

Dimensions du combiné (L x l x P) :	13,5 x 5,0 x 2,7 cm
Dimensions de la base (L x l x P) :	7,7 x 7,6 x 7,0 cm
Poids du combiné :	114 g
Poids de la base :	84 g
Couleur du combiné :	Champagne/noir
Couleur de la base :	Noir
Conditions de fonctionnement :	+5 °C à +45 °C / < 75 % d'humidité relative (sans condensation)
Conditions de transport et de stockage :	-20 °C à +60 °C / < 90 % d'humidité relative (sans condensation)

¹ Fonction disponible uniquement en UE



Puissance et informations concernant la pile

Prise de chargeur :	CC, 5 V +/- 5 % stabilisé Courant max. : 1 000 mA
Courant de veille :	< 0,5 W
Remarque importante :	Utiliser uniquement le chargeur Phonak original
Pile :	lithium ion rechargeable Type : CE-MB206-5C-01 1 100 mAh (typ.)
Durée de fonctionnement :	Jusqu'à 240 heures de veille Jusqu'à 20 heures de conversations
Durée de la recharge :	4 heures (à partir d'une batterie vide)

Informations audio

Largeur de bande :	Récepteur : 300 - 7 000 Hz Haut-parleur : 300 - 7 000 Hz Duplex intégral
Sonneries :	5 niveaux de volume 12 sonneries différentes
Volume de l'écouteur :	5 niveaux de volume Mode booster

Entrées et sorties

Affectation des broches d'un connecteur téléphonique

1, 2	= libres
3	= R1
4	= T1
5, 6	= libres



Entrées :	Port analogique téléphone RJ11 (R1, T1) Alimentation électrique mini USB 26 touches Microphone intégré
Sorties :	Liaison sans fil Phonak à l'aide auditive Écran couleur TFT Témoin lumineux DEL Récepteur au niveau de l'oreille Haut-parleur intégré Mode vibreur Casque stéréo ou prise casque ² 3,5 mm

² L'écouteur avec microphone doit être compatible avec les produits Apple.

Informations radio

Téléphone

Compatibilité :	DECT (version UE) DECT 6.0 (version US/CAN) GAP (le combiné prend en charge CAT-iq 2.0)
Canaux :	60 duplex, 1 728 kHz
Fréquence :	1 880 - 1 900 MHz (UE) 1 920 - 1 930 MHz (US/CAN)
Débit :	1 152 kbit/s
Modulation :	GFSK
Puissance de transmission :	10 mW, puissance moy./canal
Nombre d'écouteurs max. par base :	Jusqu'à 6
Plage de fonctionnement de l'écouteur par rapport à la base :	Intérieur : jusqu'à 50 m Extérieur : jusqu'à 300 m
Numérotation :	Tonalité touches MFV

Liaison sans fil aux aides auditives

Type d'antenne :	Antenne en ferrite
Type :	Inductive
Fréquence de fonctionnement :	10,6 MHz
Modulation :	8DPSK
Largeur de bande occupée :	570 kHz
Puissance du champ magnétique à 3 m :	1,57 dBµA/m
Plage de fonctionnement de l'écouteur par rapport à l'aide auditive :	Jusqu'à 25 cm
Compatibilité :	Aides auditives sans fil Phonak Venture

Normes appliquées

Europe :	EN 300 330-1, -2 (liaison sans fil à l'aide auditive) EN 301406 (DECT) EN 301 489-1, -3 (liaison sans fil à l'aide auditive) EN 301489-1, -6 (DECT) EN CEI 60950-1 EN 50360 EN 62479
États-Unis :	47 CFR Partie 15.C (liaison sans fil à l'aide auditive) 47 CFR Partie 68, Partie 15.D (DECT 6.0) Bulletin OET 65 IEEE 1528
Canada :	RSS-210 (liaison sans fil à l'aide auditive) RSS-213 (DECT 6.0) RSS-102